

# Ergophone S 500

## Analoges Ergonomie-Telefon

Das „Ergophone S 500“ bietet intelligente Technik, die in ihrer Einfachheit überzeugt. Neben der exzellenten Sprach- und Hörqualität und der durchgehenden Ergonomie bietet das Telefon eine Reihe von Sicherheitsfunktionen für die flexible und bedarfsgerechte Kommunikation im Notfall. Das Telefon ist für den Anschluss an Telefonanlagen geeignet. Es benötigt dort in der Regel weder Batterien noch ein Steckernetzgerät<sup>1</sup>.



## Leistungsmerkmale:

### Großanzeige

- LCD Grafikmodul, 240 x 64 Dots
- Anzeigemeldungen 5-sprachig einstellbar
- Anzeige von Datum/Uhrzeit/Gesprächsdauer
- Kontrast der Anzeige einstellbar

### Großtasten

- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt, farblich abgehoben
- Taste „Ziffer 5“ mit Orientierungspunkt

### Telefonfunktionen

- Wahlvorbereitung
- Auch wenn der Hörer nicht richtig aufliegt, kann das Telefon angerufen werden (Besetzttonerkennung)
- Wahlwiederholung aus der Rufliste
- Einfache Menüsteuerung. Unterdrückung von Funktionen, die nur berechtigten Personen vorbehalten sind. Freischaltung über PIN
- Rufliste für kommende und gehende Anrufe, 20 Einträge; nicht entgegengenommene Anrufe werden durch LED und Klartext angezeigt
- Anzeige der Rufnummer bei Anruf (CLIP)<sup>2</sup>
- Telefonbuch für 50 Einträge (Name+Nummer)
- Übernahme eines Ruflisteneintrags ins Telefonbuch
- 7 Zielwahltasten mit Namenschildern
- Servicetaste (nur mit PIN veränderbar)
- Kurzwahl (10 Speicherplätze)
- Lauthören/Freisprechen
- Wahl bei aufliegendem Hörer
- Direktruf<sup>3</sup> (Babyruf) und automatischer Direktruf<sup>3</sup>
- Komplette Wahlsperre<sup>3</sup>
- Wahlsperre für bestimmte Nummernbereiche (5 Einträge)
- Wahlsperre bis auf die Zielwahltasten
- Wahlhilfe: optional aufsetzbares Tastaturgitter

### Audio Einstellungen

- Tonrufmelodie (10 Varianten) einstellbar
- Tonrufflautstärke einstellbar über Schieberegler (bei Bedarf extra laut)
- Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)
- Tonruf-Freigabeliste/-Sperrliste (je 10 Einträge)
- Lautsprecherlautstärke über Schieberegler einstellbar (bei Bedarf extra laut<sup>4</sup>)
- Hörerlautstärke über Schieberegler einstellbar, bei Bedarf extra laut
- Hörer hörgerätetauglich

### Optische Anzeigen

- Rufanzeige im Display
- LED zur Anzeige verpasster Anrufe/Störungsmeldung (ein-/ausschaltbar)

### Sicherheitsfunktionen

- Notruffunktion (separate Notruftaste mit integrierter Beruhigungs-LED, 9 Notrufnummern speicherbar, Sicherheitsquittierung über die Zifferntaste 5, automatisches Freisprechen, automatisches Auflegen, weitere Funktionsparameter einstellbar)<sup>5</sup>
- Rücksprechen (Telefon schaltet nach Anruf automatisch in den Abhörmodus). Aktivierung über „Anzahl Rufe“ oder über CLIP-Rufnummern<sup>2</sup> oder über Sonderruf
- Störungsmeldungen bei Telefonnetz- und Strom- netzausfall<sup>4</sup>, Störungsruf bei Stromnetzausfall<sup>4</sup> einstellbar
- Kontrollruf (autom. Anruf externer Rufnummern zu einer festgelegten Zeit)
- An- und Abmelden der Pflegekraft über Taste

### Grundeinstellungen

- Persönliche Identifikations Nummer (PIN) einstellbar
- Wahlverfahren MFV
- Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash und Amtskennzahl programmierbar)

- Ausnahmerufnummern (z.B. Polizei/Feuerwehr) programmierbar
- Landesspezifische CLIP-Umstellung<sup>2</sup>
- Kopfhörerbetrieb
- Datum/Uhrzeit ein-/ausschaltbar

### Konfiguration/Software-Updates

- Konfiguration über Telefonmenü/Weboberfläche und Übertragung auf weitere Telefone über SD-Karte
- Auschecken (alle nicht PIN geschützten Funktionen werden in den Auslieferungszustand gesetzt)
- Rückstellen
- Software-Updates über SD-Karte

### Sondervarianten zum Ausbau als Notrufsystem

- „Ergophone S 500“ mit:
  - Zugtasteranschluss (Kontakteingang)
  - Birntasteranschluss
  - Notruf-Priorität (Vorrangschaltung)
  - Kontaktausgang (Steuerung von Zusatzgeräten)

### Tisch- und Wandausführung

- Wandmontage mittels separatem Wandhalter

### Technische Daten

- Abmessungen (BxTxH):
  - ca. 230 x 197 x 80 mm
- Gewicht:
  - ca. 850 g
- Gehäusematerial:
  - ABS
- Anschlusskabel:
  - 3 m, TAE-Stecker
- Belegte Adern:
  - Pin 3: La, Pin 4: Lb
- Stromversorgung:
  - Strom aus der Telefonanlage oder Steckernetzgerät
- Sprecherschaltung:
  - aktiv
- Hör- und Sprechkapseln:

- dynamische Hörkapsel/Elektret Mikrofon
- Ruforgan:
  - variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke (stufenlos durch Schieberegler) und Melodie (10 Varianten)
- Freisprecher:
  - halbduplex
- Lautstärke des Lautspr.:
  - stufenlos durch Schieberegler
- Lautstärke des Hörers:
  - stufenlos durch Schieberegler
- Anzeige:
  - LCD Grafikmodul 240 x 64 Dots
- Rufnummernlänge:
  - 20 Stellen
- Optional. Steckernetzteil:
  - Schutzklasse 2, DC 5V 1A
- Betriebstemperatur:
  - 0 bis +40 Grad Celsius
- Lagertemperatur:
  - -5 bis +70 Grad Celsius

### Weitere Daten:

- Anschluß:
  - Analoge Ports von Telefonanlagen<sup>1</sup>
- Bestell-Nr.:
  - 34508
- Farbe:
  - Anthrazit

1) Das Telefon kann ohne Steckernetzgerät an einer Telefonanlage betrieben werden, wenn diese im Ruhezustand 5 mA dem Telefon zur Verfügung stellt, ohne den Zustand „Abgehoben“ zu erkennen. Ist die Belegtzustandserkennung der Anlage empfindlich eingestellt, so ist der Betrieb nur mit dem Original-Steckernetzgerät (Zubehör) möglich. Das „Ergophone S 500“ wird als Haupttelefon an einen Port der Telefonanlage angeschlossen. Nur in Sonderfällen darf ein weiteres Telefon parallel betrieben werden.

2) Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.

3) Ausnahme- und Notrufnummern können gewählt werden.

4) Nur bei Betrieb mit Steckernetzgerät.

5) Bei Ausfall des Telefonnetzes und ggf. des Stromnetzes können Rufempfänger nicht erreicht werden.